

Alfa Fix - Alfa Flex



LAMPADE
AMBULATORIALI



Uso Frequente

Ambulatorio di Giecologia
Terapia intensiva
Ambulatorio di
Otorinolaringoiatri
Sala medicazioni
Sala visite

**TECNOLOGIA &
EFFICIENZA**

ad alte prestazioni



www.gardhenbalance.it

Design accattivante e funzionale, tecnologia ad alte prestazioni: il meglio per una lampada da osservazione.

Il nuovo design rende la lampada estremamente facile da usare e da manovrare, con una rotazione aggiuntiva del riflettore.

Tre fonti luminose, a led, con lente e una protezione in vetro borosilicato forniscono una luce cilindrica profonda con un'irradiazione di calore minima. Ogni led è provvisto di una resistenza per garantire l'uso continuo della lampada anche nel raro caso in cui un led si dovesse guastare.

La lampada è disponibile in due versioni: con braccio flessibile (ALFA FLEX) o a snodi (ALFA FIX).

Il braccio flessibile, lungo 60 cm, è rivestito da una guaina liscia termoretraibile bianca per una facile pulizia e disinfezione. In alternativa, il riflettore può essere montato su un braccio a tre snodi che garantisce un posizionamento ancora più preciso.

Sistema di fissaggio venduto separatamente a scelta tra stativo su ruote, morsetto da tavolo, morsetto da parete



Prestazioni

• Illuminamento (Ec) a 0,5 m:	Lux 70.000
• Temperatura di colore:	K 4.500
• Indice di resa cromatica (CRI):	Ra 94
• Indice di resa cromatica (R9):	Ra >90
• d10 diametro luminoso raggiunto al 10% dell'Ec:	mm 130


Dati elettrici

• Tensione alternata primaria (ac):	V 100-240
• Frequenza:	Hz 50/60
• Potenza assorbita:	W - VA 7 - 15
• No. di LED:	Led 3
• Durata fonte luminosa:	ore > 60.000
• Diametro della lampada:	cm 9,5
• Controllo dell'illuminazione:	% 4-100


LAMPADA ALFA FIX CON PIANTANA SU RUOTE E GRUPPO DI BATTERIA




GBR10006

FOTO PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ DISPOSITIVI
	<p>KITB24RL - Gruppo batteria per lampade Prima fix/flex. Batteria al litio e caricabatteria. Autonomia 8 ore. Montato su piantana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Alfa Fix » Alfa Flex » Prima Fix » Prima Flex » L88


GBR10006 - 2

FOTO PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ DISPOSITIVI
	<p>KITB24RL - Gruppo batteria per lampade Prima fix/flex. Batteria al litio e caricabatteria. Autonomia 12 ore. Montato su piantana..</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Alfa Fix » Alfa Flex » Prima Fix » Prima Flex » L88


GBR10007

FOTO PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ DISPOSITIVI
	<p>RLBI - Piantana ruote per lampade ambulatoriali</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Alfa Fix » Prima Flix » Prima Flex » L88

GBRI0008

FOTO PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ DISPOSITIVI
	RLBI - Piantana ruote per lampade ambulatoriali	» Alfa Flex

GBRI0009

FOTO PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ DISPOSITIVI
	S11 - Morsetto da tavolo per lampade ambulatoriali.	» Alfa Fix » Alfa Flex » Prima Fix » Prima Flex » L88

GBRI0010



FOTO PRODOTTO	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ DISPOSITIVI
	S12 - Morsetto da muro per lampade ambulatoriali	» Alfa Fix » Alfa Flex » Prima Fix » Prima Flex » L88



Tabelle dimensioni



ALFA FLEX

ALFA FIX

Alfa Fix

Codice CND	Z12010702
Codice Prodotto	GBRI0001
Destinazione d'uso	Sale Ambulatoriali

Alfa Flex

Codice CND	Z12010702
Codice Prodotto	GBRI0002
Destinazione d'uso	Sale Ambulatoriali

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione "Certificazioni e Sistema qualità"

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dei dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.