

Lettino Budget

Comfort e sicurezza



LETTINO

Uso frequente

Pronto soccorso

Fisioterapia

Medicheria

Ambulatorio

Diagnostica ecografia

Esami endoscopici



Vantaggi

- Regolazione in altezza mediante motore elettrico con comando a pedale.
- Punti di rotazione sono montati su bronzine autolubrificanti.
- Durante il movimento il lettino non subisce alcun spostamento antero-posteriore.
- Testiera regolabile mediante molla a gas.
- Struttura verniciata con polveri epossidiche.
- Piano d'uso con imbottitura ad alta densità ignifuga classe 1IM è ricoperta in tessuto spalmato (skai) ignifugo classe 1IM lavabile con i normali detergenti presenti in commercio.
- Porta rotolo.
- Bussole filettate in AVP.
- Piedino regolabile.

Dotazioni di serie

- Base solida costruita in tubolare ovale 50x25x2 cm.
- Larghezza seduta 60 cm.
- Altezza schienale 56 cm.
- Inclinazione massima 60° c.a. in positivo e 10° c.a. in negativo.
- Telaio superiore in tubolare rettangolare 50x20x1.5 cm.
- Struttura realizzata in metallo Fe360.
- Portata max 150 kg.

Optional

- Foro facciale.
- Pulsantiera + Cavo a T.
- 4 ruote di cui 2 con freno.

Scheda colori

TAPPEZZERIA

- | | | |
|--|--|---|
|  Nero |  Verde chiaro |  Arancione |
|  Bianco |  Blu |  Giallo |
|  Grigio |  Lilla |  Beige |
|  Verde |  Rosso | |

Scheda tecnica

Codice CND	Z129008
N. progressivo/R	1694887/R
Cod. Prodotto	GBC0004
Destinazione d'uso	Lettino polifunzionale

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative e i valori dimensionali sono nominali. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali. Nel caso in cui non vengano espresse preferenze in merito ai colori dei dispositivi ordinati, gli stessi, saranno realizzati con le colorazioni mostrate nella scheda tecnica/brochure.

Per i riferimenti normativi si invita a consultare il manuale d'uso e la dichiarazione di conformità. Dep. 168 rev. 28/09/2023

