

# TM-D 4065

Letto da parto

2



**USO FREQUENTE**

**ginecologia** ★★ ★

**parto** ★★ ★

\*\*\* = molto frequente

\*\* = frequente

\* = poco frequente



**Vantaggi**

- Letto da parto a 4 motori;
- Materasso rivestito in pelle (vinlex);
- Telaio rivestito con polveri elettrostatiche. (RAL 7035);
- Staffe poggiategambe in poliuretano;
- Pannelli testa/piedi estraibili in ABS;
- Portata massima 300 kg.



## Dotazioni di serie

- Altezza variabile motorizzata;
- Movimentazione schienale motorizzata;
- Movimentazione sezione gambe motorizzata;
- Rototranslation;
- Trendelenburg e Trendelenburg inverso motorizzati;
- Pulsantiera;
- Semi sponde laterali in ABS;
- Inclinometri;
- Maniglie laterali;
- Bacinella in acciaio inox per raccolta liquidi;
- Asta portaflebo regolabile;
- Barre DIN accessoriabili;
- Ruote con freno centralizzato e sistema direzionale.




## Accessori di serie

- Sistema di pesatura digitale;
- Batteria;
- Sblocco rapido dello schienale;
- Comandi integrati per sponde laterali;
- Pulsantiera con chiave magnetica;
- Pannello di controllo per la gestione dei movimenti.



## Tabella dimensioni



## Scheda tecnica

### • Dati

Codice CND	Z12080302
N. progressivo/R	2030187/R
Destinazione d'uso	Letto da parto
Dimensioni esterne	2070x1070 mm
Materasso	1900x900 mm
Altezza variabile	720-1010 mm
Angolo sezione schienale	70°
Angolo sezione gambe	-40°
Trendelenburg e anti-Trendelenburg	+12° / -12°
Auto regression	75 mm
Altezza delle semi-sponde	275 mm
Altezza dei pannelli testa/pedi	355 mm
Altezza da terra del piano rete	185 mm
Diametro ruote	150 mm
Carico di lavoro sicuro	150 kg
Portata massima	300 kg

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative.

È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.

Per l'identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali.

In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.

Per le certificazioni  
fare riferimento a quanto  
specificato nella Sezione  
"Certificazioni e Sistema qualità"